

球状シリカゲル

| 製品名                               |                          | 粒子径(μm) | 100 g                          | 1 kg                             | 10 kg                            | 25 kg                       |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| シリカゲル60(球状)<br>(pH : 6.0±1.0)     | フラッシュクロマトグラフィー用<br>(FC用) | 40~50   | 37562-23<br>¥5,200<br>→¥ 3,800 | 37562-79<br>¥20,000<br>→¥ 15,000 | 37562-84<br>¥85,000<br>→¥ 64,000 | 37562-85<br>☆<br>→¥ 150,000 |
|                                   |                          | 40~100  | 37559-23<br>¥5,200<br>→¥ 3,800 | 37559-79<br>¥20,000<br>→¥ 15,000 | 37559-84<br>¥90,000<br>→¥ 65,000 | 37559-85<br>☆<br>→¥ 155,000 |
|                                   | カラムクロマトグラフィー用<br>(CC用)   | 63~210  | 37564-23<br>¥5,200<br>→¥ 3,800 | 37564-79<br>¥15,000<br>→¥ 9,000  | 37564-84<br>¥60,000<br>→¥ 42,000 | 37564-85<br>☆<br>→¥ 82,000  |
|                                   |                          | 100~210 | 37558-23<br>¥5,300<br>→¥ 3,800 | 37558-79<br>¥19,000<br>→¥ 13,000 | 37558-84<br>¥75,000<br>→¥ 55,000 | 37558-85<br>☆<br>→¥ 125,000 |
| シリカゲル60N(球状、中性)<br>(pH : 7.0±0.5) | フラッシュクロマトグラフィー用<br>(FC用) | 40~50   | 37563-24<br>¥5,200<br>→¥ 3,800 | 37563-79<br>¥20,000<br>→¥ 15,000 | 37563-84<br>¥85,000<br>→¥ 64,000 | 37563-85<br>☆<br>→¥ 150,000 |
|                                   |                          | 40~100  | 37561-23<br>¥5,200<br>→¥ 3,800 | 37561-79<br>¥20,000<br>→¥ 15,000 | 37561-84<br>¥86,000<br>→¥ 65,000 | 37561-85<br>☆<br>→¥ 155,000 |
|                                   | カラムクロマトグラフィー用<br>(CC用)   | 63~210  | 37565-23<br>¥5,200<br>→¥ 3,800 | 37565-79<br>¥15,000<br>→¥ 9,000  | 37565-84<br>¥60,000<br>→¥ 42,000 | 37565-85<br>☆<br>→¥ 82,000  |
|                                   |                          | 100~210 | 37560-23<br>¥5,300<br>→¥ 3,800 | 37560-79<br>¥18,000<br>→¥ 13,000 | 37560-84<br>¥75,000<br>→¥ 55,000 | 37560-85<br>☆<br>→¥ 125,000 |
| シリカゲル60N<br>(破砕状、中性)              | フラッシュクロマトグラフィー用<br>(FC用) | 40~63   | -                              | 37571-79<br>¥13,500<br>→¥ 8,000  | -                                | -                           |

<化学修飾タイプ>

| 製品名                         |                          | 粒子径(μm) | 100 g                            | 500 g                              | 1 kg                        |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| シリカゲル60(球状) NH <sub>2</sub> | フラッシュクロマトグラフィー用<br>(FC用) | 40~50   | 37567-23<br>¥14,500<br>→¥ 11,000 | 37567-08<br>¥54,000<br>→¥ 40,000   | 37567-79<br>☆<br>→¥ 65,000  |
| シリカゲル120(球状) RP-18          | フラッシュクロマトグラフィー用<br>(FC用) | 40~50   | 37568-23<br>¥32,500<br>→¥ 24,000 | 37568-08<br>¥145,000<br>→¥ 100,000 | 37568-79<br>☆<br>→¥ 180,000 |

● サンプルに関して

球状シリカゲルはサンプルをご用意しております  
下記URLもしくは右のQRコードよりお問い合わせください



URL : <https://www.kanto.co.jp/contact/siyaku.html> ←お問い合わせはこちら↑

- 本記載の製品は、試薬(試験、研究用として用いる化学薬品)としての用途にご利用ください。
- 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
- 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。

**Cica 関東化学株式会社**  
試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号  
TEL : 03-6214-1090  
HP : <https://www.kanto.co.jp>

(202410)

数量限定!!!

NMR溶媒・球状シリカゲル キャンペーン

NMR溶媒・球状シリカゲルを特別価格にてご提供!  
在庫がなくなり次第終了となりますのでお早めにご注文下さい

期間 : 2024年11月1日~2025年1月31日

NMR溶媒 (在庫限り)

| 製品名                                                    | 重水素化率 (%)  | TMS (%)                                               | 製品番号          | 包装            | 容器       | 通常価格 (円) | キャンペーン価格(円) |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Acetone-d <sub>6</sub><br>アセトン-d <sub>6</sub>          | 100        | -                                                     | 32061-1A      | 0.75 mL×10    | A        | 22,220   | 15,000      |
|                                                        |            |                                                       | 01053-96      | 50 mL         | S        | 36,000   | 20,000      |
|                                                        |            |                                                       |               | 10 mL         | S        | 10,500   | 6,000       |
|                                                        | 99.8       | -                                                     | 01053-97      | 0.75 mL×10    | A        | 11,000   | 6,000       |
|                                                        |            |                                                       | 32532-1A      | 50 mL         | S        | 45,650   | 30,000      |
|                                                        |            |                                                       | 32532-2A      | 10 mL         | S        | 13,750   | 9,400       |
|                                                        |            |                                                       | 32063-1A      | 0.75 mL×10    | A        | 7,480    | 6,000       |
|                                                        | 99.9       | 0.03                                                  | 01054-96      | 50 mL         | S        | 37,000   | 21,000      |
|                                                        |            |                                                       | 01054-43      | 10 mL         | S        | 11,000   | 6,100       |
|                                                        |            |                                                       | 35138-1A      | 50 mL         | S        | 48,620   | 32,000      |
|                                                        |            | 35138-2A                                              | 10 mL         | S             | 11,880   | 8,000    |             |
|                                                        |            | Acetonitrile-d <sub>3</sub><br>アセトニトリル-d <sub>3</sub> | 99.9          | -             | 01055-96 | 50 mL    | S           |
| 01055-43                                               | 10 mL      | S                                                     |               |               | 24,000   | 12,000   |             |
| 01055-97                                               | 0.75 mL×10 | A                                                     |               |               | 24,000   | 12,000   |             |
| 35139-1A                                               | 10 mL      | S                                                     |               |               | 13,970   | 12,000   |             |
| 32065-1A                                               | 0.75 mL×10 | A                                                     |               |               | 20,460   | 13,000   |             |
| 01838-43                                               | 10 mL      | S                                                     |               |               | 28,000   | 19,000   |             |
| Benzene-d <sub>6</sub><br>ベンゼン-d <sub>6</sub>          | 99.5       | -                                                     | 05080-96      | 50 mL         | S        | 62,000   | 33,500      |
|                                                        |            |                                                       | 05080-43      | 10 mL         | S        | 17,000   | 9,000       |
|                                                        |            |                                                       | 05080-97      | 0.75 mL×10    | A        | 17,000   | 9,000       |
|                                                        | 0.03       |                                                       | 05081-96      | 50 mL         | S        | 63,000   | 34,000      |
|                                                        |            |                                                       | 05081-43      | 10 mL         | S        | 18,000   | 9,500       |
| Chlorobenzene-d <sub>5</sub><br>クロロベンゼン-d <sub>5</sub> | 98.5+      | -                                                     | 17532-1A      | 5 g           | S        | 38,280   | 27,000      |
| Chloroform-d <sub>1</sub><br>クロホルム-d <sub>1</sub>      | 100        | -                                                     | 16627-1A      | 100 mL(150 g) | S        | 37,290   | 25,500      |
|                                                        |            |                                                       | 16627-2A      | 10 mL         | S        | 6,930    | 4,900       |
|                                                        |            |                                                       | 32068-1A      | 0.75 mL×10    | A        | 8,140    | 5,500       |
|                                                        | 99.8       | -                                                     | 07660-23      | 100 mL(150 g) | S        | 15,000   | 7,500       |
|                                                        |            |                                                       | 07660-33      | 25 mL         | S        | 6,700    | 3,800       |
|                                                        |            |                                                       | 07660-97      | 0.75 mL×10    | A        | 8,500    | 4,700       |
|                                                        |            |                                                       | 16625-1A      | 250 mL        | S        | 31,900   | 21,000      |
|                                                        |            |                                                       | 16625-2A      | 100 mL(150 g) | S        | 13,420   | 9,000       |
|                                                        |            |                                                       | 16625-3A      | 50 mL         | S        | 10,890   | 7,000       |
|                                                        |            |                                                       | 16625-4A      | 25 mL         | S        | 7,260    | 4,600       |
|                                                        |            |                                                       | 07662-08      | 500 mL        | S        | 63,000   | 33,500      |
|                                                        |            |                                                       | 07662-23      | 100 mL(150 g) | S        | 16,000   | 7,600       |
|                                                        | 07662-33   | 25 mL                                                 | S             | 7,500         | 3,900    |          |             |
|                                                        | 1          |                                                       | 20956-2A      | 100 mL(150 g) | S        | 14,520   | 9,200       |
|                                                        |            |                                                       | 20956-3A      | 25 mL         | S        | 6,160    | 4,300       |
| 16626-1A                                               |            |                                                       | 100 mL(150 g) | S             | 12,870   | 8,600    |             |
|                                                        |            |                                                       | 16626-3A      | 25 mL         | S        | 9,130    | 5,800       |

**Cica 関東化学株式会社**